



## Innovazione dalla tradizione




La nuova **easyFILL 400** lavora senza meccanismo a molla. Inserire semplicemente la cartuccia e il pistone e via! Tramite il vuoto nella testa dell'ingrassatore il pistone si muove da solo e semplicemente in su. Per via del Variable Stroke System, l'ingrassatore si lascia usare semplicissimo già con un movimento leggermente della mano.

- Pressione mandata fino a (bar): 400
- Per ogni-cartuccia corrente di 400 gr, DIN 1284
- Variable Stroke System – già con colpi brevi estrazione di grasso possibile
- Cartuccia si può riempire con grasso tramite l'adattatore per riempimento PRESSOL
- Maniglia ergonomica, antiscivolo, trasmissione di energia e utilizzazione perfetta

## Lubrificazione innovativa made by PRESSOL

# Grease with ease.


## La nuova **easyFILL 400**



[www.pressol.com](http://www.pressol.com)

**PRESSOL**

## Inserire e avvitare – ecco fatto!



- ❶ Togliere il cappuccio della cartuccia
- ❷ Inserire la cartuccia nel tubo dell'ingrassatore
- ❸ Aprire tappo pull-off
- ❹ Applicare il pistone da sotto nella cartuccia
- ❺ Premere il pistone leggermente fino che un eccesso di grasso è visibile (parte Pull-off)
- ❻ Avvitare il tubo con la cartuccia nella testa dell'ingrassatore
- ❼ Pompate l'ingrassatore lentamente

### easyFILL 400

- 14 600 easyFILL 400 senza accessori M 10 × 1**
- Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 600 001 easyFILL 400 con accessori M 10 × 1**
- Tubo flessibile con guarnizione, 11 × 300 mm (12 655 828)
  - Testina fissa di precisione 4 griffe (12 643)
  - Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 601 easyFILL 400 senza accessori G 1/8"**
- Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 601 001 easyFILL 400 con accessori G 1/8"**
- Tubo flessibile con guarnizione, 11 × 300 mm (12 755 828)
  - Testina fissa di precisione 4 griffe (12 743)
  - Pistone 10 pezzi (14 900)



### easyFILL ONE 400

- 14 700 easyFILL ONE 400 senza accessori M 10 × 1**
- Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 700 001 easyFILL ONE 400 con accessori M 10 × 1**
- Tubo flessibile con guarnizione, 11 × 300 mm (12 655 828)
  - Testina fissa di precisione 4 griffe (12 643)
  - Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 700 002 easyFILL ONE 400 con accessori M 10 × 1**
- Tubo terminale rigido 150 mm (12 435)
  - Testina fissa di precisione 4 griffe (12 643)
  - Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 701 easyFILL ONE 400 senza accessori G 1/8"**
- Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 701 001 easyFILL ONE 400 con accessori G 1/8"**
- Tubo flessibile con guarnizione, 11 × 300 mm (12 755 828)
  - Testina fissa di precisione 4 griffe (12 743)
  - Pistone 10 pezzi (14 900)
- 14 701 002 easyFILL ONE 400 con accessori G 1/8"**
- Tubo terminale rigido 150 mm (12 475)
  - Testina fissa di precisione 4 griffe (12 743)
  - Pistone 10 pezzi (14 900)

#### Accessori

- 14 900 Pistone per cartuccia 400 g, DIN 1284**
- 12 305 Adattatore per riempimento per cartucce 400 g**

#### Cartuccia

- 12 511 Cartuccia grasso 400 gr, grasso universale NLGI 2**
- 12 514 Cartuccia con pistone integrato, grasso universale NLGI 2**



12 305

[www.pressol.com](http://www.pressol.com)



**PRESSOL S.r.l.**

Via Mainardo 22 · 39012 Merano

Tel.: +39 0473 449 099 · Fax: +39 0473 449 129

E-Mail: [info@pressol.it](mailto:info@pressol.it) · [www.pressol.com](http://www.pressol.com)